

.....
(nazwa wykonawcy)Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ 2 - Soczewki wewnątrzgałkowe II

L.p.	Opis produktu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość netto kol 4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ numer katalogowy i producent oferowanego produktu	Wymagana ilość soczewek w depozycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded, sferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w iniektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm - średnica części optycznej 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12,5mm - angulacja 0o - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - bezaberracyjna (aberracja neutralna) - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 - stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – - możliwość obustronnego wszczepiania soczewek dodatnich - „system Lock and Roll” polegający na rolowaniu soczewki podczas zamykania komory cartridga - zakres mocy od -10,0 D do +34,0 D	szt	300						od – 10,00D do -1,00D co 1,00D – po 2 sztuki, od 00,00D do 8,00 co 1,00D – po 3 sztuki, od 8,50D do 10,00 co 0,50D – po 5 sztuk
2	Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w iniektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm - średnica części optycznej: 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12,5mm - angulacja 0o - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - bezaberracyjna (abberacja naturalna) - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 - stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) –	szt	3 500						od 10,50D do 14,50D co 0,50D - po 3 sztuki, od 15,00D do 17,50D co 0,50D – po 4 sztuki, od 18,00D do 18,50D co 0,50D – po 5 sztuk, od 19,00D do 23,50D co 0,50D – po 10 sztuk, od 24,00D do 28,50D co 0,50D – po 5 sztuk, od 29,00D do 29,50D co

	możliwość obustronnego wszczepiania - „system Lock and Roll” polegający na rolowaniu soczewki podczas zamykania komory cartridge’a - zakres mocy: od +10,0 D do +34,0 D								0,50D – po 3 sztuki, od 30,00D do 34,00D co 1,00D – po 3 sztuki
3	Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded, asferyczna, jednoczęściowa hydrofobowa o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w iniektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridge’em z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości min. 2,8mm: - średnica części optycznej 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12.5mm - angulacja 0o - indeks refrakcji 1,51 - filtr UV - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepiania - zakres mocy od +18,0 D do +25,0 D	szt	3500						od 18,00D do 19,50D co 0,50D – po 5 sztuk, od 20,00D do 23,50D co 0,50D – po 10 sztuk , od 24,00D do 25,00D co 0,50D - po 5 sztuk
4	Soczewka wewnątrzgałkowa toryczna do korekcji astygmatyzmu, Preloaded, akrylowa, asferyczna jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w iniektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridge’em z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości min. 2,8mm: - średnica części optycznej 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12.5mm - cylinder od +1,0D do +6,0D skok co 0,5D - angulacja 0o - uwodnienie 26%-1,55 - filtr UV - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) - zakres mocy od +8,0 D do +30,0 D skok co 0,5D.	szt.	100						X
RAZEM								X	X